

**Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez uchwytów mocujących  
System 55**

| Specyfikacja            | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| kremowy z połyskiem     | 4466 01       | 10                   | 21 | 4010337095088 |
| czysta biel z połyskiem | 4466 03       | 10                   | 21 | 4010337095101 |
| czysta biel matowy      | 4466 27       | 10/100               | 21 | 4010337095125 |
| antracytowy             | 4466 28       | 10/100               | 11 | 4010337095132 |
| kolor aluminium         | 4466 26       | 10                   | 11 | 4010337095118 |
| czarny matowy           | 4466 005      | 10/100               | 11 | 4010337095071 |
| szary matowy            | 4466 015      | 1/5                  | 11 | 4010337095095 |
| stal szlachetna         | 4466 600      | 10                   | 11 | 4010337095149 |

## Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu:                    | 32 mm   |
| Przewody:                             | szttywne i elastyczne                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
-