

**Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~
i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4485 01	1/5	01	4010337095668
czysta biel z połyskiem	4485 03	10/100	01	4010337095682
czysta biel matowa	4485 27	10	01	4010337095712
antracytowy	4485 28	10	11	4010337095729
kolor aluminium	4485 26	10	11	4010337095705
czarny matowy	4485 005	10	11	4010337095651
szary matowy	4485 015	1/5	11	4010337095675
stal szlachetna	4485 600	1/5	11	4010337095736

Właściwości

- Z zaciskami wtykanymi.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytyami mocującymi oraz śrubami uchwytnymi.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytnych za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabluk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 29 mm

Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny
0485 ...

Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
- zaawansowana ochrona przed
dotknięciem: 0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-