

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z kłapką, pomarańczową lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4552 01	1/5	01	4010337095200
czysta biel z połyskiem	4552 03	1/5	01	4010337095217
czysta biel matowa	4552 27	1/5	01	4010337095231
antracytowy	4552 28	1/5	11	4010337095248
kolor aluminium	4552 26	1/5	11	4010337095224
czarny matowy	4552 005	1/5	11	4010337095194
szary matowy	4552 015	1/5	11	4010337095255

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytem mocującymi oraz śrubami uchwyty.

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszeki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabląk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.
-