

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4557 01	1/5	01	4010337094258
czysta biel z połyskiem	4557 03	1/5	01	4010337094265
czysta biel matowy	4557 27	1/5	01	4010337094296
antracytowy	4557 28	1/5	11	4010337094302
kolor aluminium	4557 26	1/5	11	4010337094289
czarny matowy	4557 005	1/5	11	4010337094241
szary matowy	4557 015	1/5	11	4010337094319

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).

- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.
-