

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących System 55

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| kremowy z połyskiem | 4755 01 | 10 | 01 | 4010337093879 |
| czysta biel z połyskiem | 4755 03 | 10 | 01 | 4010337093893 |
| czysta biel matowy | 4755 27 | 10/100 | 01 | 4010337093916 |
| antracytowy | 4755 28 | 10 | 11 | 4010337093923 |
| kolor aluminium | 4755 26 | 1/5 | 11 | 4010337093909 |
| czarny matowy | 4755 005 | 10 | 11 | 4010337093862 |
| szary matowy | 4755 015 | 1/5 | 11 | 4010337093886 |

Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.

- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
 - Stabilny kabląk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
 - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
 - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
-

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu: | 31 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-