

Radiowy pilot eNet 2x

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
antracytowy	5352 10	1	42	4010337774082

Właściwości

- Do każdego kanału przynależą po dwa przyciski.
- Możliwość regulacji pary przycisków w funkcji kanałowej lub sceny.
- LED stanu.
- Urządzenie zasilane bateriami.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

- Całkowicie szyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM) od oprogramowania serwer eNet, wersja 2.0.
- Możliwość wyłączenia sygnalizacji stanu transmisji.
- Blokady obsługi.
- Możliwość skonfigurowania załączania lub wyłączenia wszystkich scen, scen z wartościami progowymi i scen indywidualnych.
- Konfiguracja przycisku scen przez aplikację eNet SMART HOME (reguły JEŻELI, TO) do aktywowania akcji, scen, wyłączników czasowych.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 3 V
Bateria	
- Typ:	CR 2450N
- Nr UN:	3091

Wskazówki

- Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

- Baterie znajdują się w zestawie.

Wymiary w mm

S 40,5

H 55

G 15
