

Złącze magistralne IP

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5500 000	1	10	4010337052685

Właściwości

- Złącze magistralne rozszerza dotychczasową opcję uruchamiania za pomocą przycisku o komfortową opcję uruchamiania z poziomu PC/laptopa i służy do integracji dwużyłowego przewodu magistralnego z IP.
- Projektowanie za pośrednictwem Gira Project Assistant (GPA).
- Uruchamianie dużych projektów.
- Wczytywanie danych projektowych z istniejących instalacji.
- Integracja magistrali 2-przewodowej Gira z IP.
- Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Zasilanie

- Magistrala 2-przewodowa: DC 24 V $\pm$ 2 V
- Zasilanie dodatkowe: DC 12 V do 26 V
- Pobór prądu: maks. 5 mA

Przylączy

- Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk wtykowy
- Zasilanie dodatkowe: 2 x zacisk wtykowy

Wskaźnik optyczny

- Tryb: pomarańczowy
- Funkcja/Prog.: zielony

komunikacja IP:

Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura otoczenia:

od -5 °C do +45 °C

Wilgotność powietrza:

Wilgotność względna powietrza 93%

Klasa ochronności:

III (wg IEC 61140)

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2
