

Pierścień nośny Modular Jack 2x
Element montażowy MJ-01 do MJ-10

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
Pierścień nośny MJ-01	5601 00	10	01	4010337460015
Pierścień nośny MJ-02	5602 00	10	01	4010337460022
Pierścień nośny MJ-03	5603 00	10	01	4010337460039
Pierścień nośny MJ-04	5604 00	10	01	4010337460046
Pierścień nośny MJ-05	5605 00	10	01	4010337460053
Pierścień nośny MJ-06	5606 00	10	01	4010337460060
Pierścień nośny MJ-07	5607 00	10	01	4010337460077
Pierścień nośny MJ-08	5608 00	10	01	4010337460084
Pierścień nośny MJ-09	5609 00	10	01	4010337460091

Pierścień nośny MJ-10

5610 00

10

01

4010337460107

Dane techniczne

Wymiary

- MJ-01, MJ02, MJ-07:

szer. 14,8 × 19,5 mm

- MJ-03:

szer. 14,8 × wys. 20,0 mm

- MJ-04, MJ-09:

B 14,8 × 19,3 mm

- MJ-05:

szer. 16,7 × wys. 17,3 mm

- MJ-06:

Wymiary

- MJ-08:

szer. 14,8 × wys. 19,0 mm

- MJ-10:

szer. 16,1 × wys. 18,5 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
 - Nadaje się do instalacji kanałowej.
-