

**Moduł podtynkowe BNC 2x
złącze crimp**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	5630 03	1/5	01	4010337460251
czarny matowy	5630 10	1/5	01	4010337460268

Dane techniczne

Impedancja falowa:	50 Ω
Głębokość montażu:	25 mm

Wskazówki

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.
- Tylko do mocowania śrubowego.
- Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
- W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
- Zalecenie instalacyjne:

puszki Kaiser Elektronik

Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02

Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94

Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40