

## Podtynkowe przyłącze głośnikowe 2x

| Specyfikacja            | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| czysta biel z połyskiem | 5693 03       | 1/5                  | 01 | 4010337463238 |
| czarny matowy           | 5693 10       | 1/5                  | 01 | 4010337463245 |

## Właściwości

- Przyłącze od strony frontowej: zaciski wtykane, czerwono-czarne.
- Przyłącze z tyłu: zaciski śrubowe.

## Dane techniczne

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Głębokość montażu: | 18 mm               |
| Przekrój przyłącza |                     |
| - maksimum:        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - minimum:         | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Przyłącze          |                     |
| - Z tyłu:          | 4 mm <sup>2</sup>   |

## Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.