

Ramka ozdobna do bramofonu natynkowego

2x

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kolor aluminium	8502 65	1	18	4010337032083
antracytowy	8502 67	1	18	4010337032113

Właściwości

- Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
- Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
- Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokątnym.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i video poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
- Regulowana głośność mowy.
- Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

Dane techniczne

Zasilanie: dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza

- Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk śrubowy
- Zasilanie dodatkowe: 2 x zacisk śrubowy

Stopień ochrony: IP44

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

