

## Вставка антенной розетки (UD2415ST)

| Спецификация | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
|              | 0042 00 | 1/5                 | 01          | 4010337042006 |

### Характеристики

- 2-местн. проходная розетка с втычным присоединением проводов.
- Штекер IEC для УКВ (радио) и DVB-T/T2.
- Разъем IEC для DVB-S/S2 (SAT).
- Прохождение постоянного тока от подключения спутниковой антенны (SAT) к входу и двунаправленная циркуляция между входом и выходом с переключением постоянного напряжения.
- Внутренний проводник подключается нажатием без винтов. Внутренний проводник можно отсоединять многократно.
- Соответствует классу экранирования А.

### Технические характеристики

#### Диапазон частот ТВ

- Диапазон частот: от 5 до 862 МГц
- Отсоединение: > 40 дБ
- Глушение прохода: 1,2 дБ
- Затухание: Р / ТВ-штекер: 13 дБ

#### Диапазон частот SAT

- Диапазон частот: от 950 до 2400 МГц
- Отсоединение: > 35 дБ
- Глушение прохода: 2 дБ
- Затухание: SAT-штекер: 14 дБ

Глубина установки: 27 мм

### Указания

- Подходит для наземного приема, широкополосных и спутниковых систем.
- Только для винтового крепления.