

**Шнуровой клавишный выключатель 10 AX, 250 В~  
Универсальный выключатель / проходной выключатель**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	0146 13	1	13	4010337146131

#### Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

#### Указания

- Для настенного и потолочного монтажа.
- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

#### Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.