

Источник питания AC 24 В 1 А

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG	1024 00	1	26	4010337010715

Характеристики

- Электропитание для метеостанции и встроенной системы отопления датчика ветра 0 - 10 В, датчика дождя 0 / 10 В и т.д.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	
- Первичная сторона:	AC 230 В 50/60 Гц
- Вторичная сторона:	AC 24 В
Номинальный ток, вторичная сторона:	1 А
Разъемы:	Винтовые клеммы
Поперечное сечение соединительных проводов:	макс. 4 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Габариты

Модульные единицы (ME):	4
-------------------------	---