

Элемент подсветки для корпуса накладного монтажа

| Спецификация       | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| Кремовый глянцевый | 1067 01 | 1/5                 | 02          | 4010337105169 |
| Белый глянцевый    | 1067 03 | 1/5                 | 02          | 4010337107088 |

Характеристики

- Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается не прямое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.

Технические характеристики

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение:          | АС 230 В, 50 Гц   |
| Потребляемая мощность:           | 0,05 Вт / 1,65 мА |
| Сила света:                      | 0,2 кд            |
| Температура окружающего воздуха: | от 0 °С до +40 °С |