

Звонок накладного монтажа

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	1200 03	1	18	4010337200031

Характеристики

- Звонок накладного монтажа Gira служит в домофонной системе Gira для дополнительной сигнализации.
- Звонок накладного монтажа полностью в сборе. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
- Благодаря интеграции вариантов дизайна из различных серий выключателей можно добиться единого внешнего вида домофонных систем и электроустановочных изделий.
- Возможен монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
- Простая установка благодаря съемным винтовым клеммам.
- Простой демонтаж устройства при проведении ремонтных работ.
- Крепежные отверстия для монтажа.
- Передача сигналов и питание звонка накладного монтажа по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Возможно параллельное подключение до трех звонков или квартирных станций.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
- Загорание светодиодного индикатора при поступлении вызова.
- Возможность отключения сигнала вызова.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
- Выбор мелодии вызова – можно выбирать до пяти различных мелодий вызова.

Кнопки управления звонка управляют следующими функциями:

- Настройка мелодии вызова.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Настройка громкости сигнала вызова.

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы

- 2-проводная шина: 2 винтовые клеммы
- Кнопочный выключатель вызова на этаже: 2 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +50 °C

