

## Квартирная видеостанция накладного монтажа 7

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый глянцевый	1209 03	1	10	4010337053422
Черный матовый	1209 005	1	10	4010337053408

### Характеристики

- Полностью предварительно смонтированный модуль с 17,78 см (7") цветным TFT-дисплеем и удобной функцией громкой связи.
- Сенсорная по всей поверхности стеклянная передняя панель.
- Монтаж непосредственно на стену или настенный монтаж с приборной коробкой скрытого монтажа или монтажной коробкой для полых стен.
- Монтаж на опорной ножке для размещения на мебели.

### Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

#### Разъемы

- 2-проводная шина: 2 штыревые клеммы
- Дополнительный источник питания: 2 штыревые клеммы
- Кнопочный выключатель вызова на этаже: 2 штыревые клеммы

#### Дисплей

- Диагональ: 17,78 см (= 7")
- Система цветов: PAL
- Разрешение: 1024 x 600 пикселей

#### Карта microSD

- Тип: SDHC
- SDHC объем памяти: 32 Гб
- Файловая система: FAT 32

Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +50 °C

#### Габариты

- Ш x В x Г: 181 x 123 x 24 mm

