

Видеомультимплексор

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1224 00	1	10	4010337229124

Характеристики

- Видеомультимплексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
- Видеомультимплексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомультимплексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы

- 2-проводная шина IN: 6 винтовых клемм
- 2-проводная шина OUT: 2 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

Габариты

- Видеомультимплексор: Ш 36 x В 52 x Г 27 мм

Указания

- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомультимплексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.
