

## Видеораспределитель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1226 00	1	10	4010337229919

### Характеристики

- Видеораспределитель — это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала.
- Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонных систем и IP-шлюзов домофонных систем по квартирным станциям.
- Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокomпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии.
- Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

### Технические характеристики

Источник питания:	DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы	
- 2-проводная шина IN:	2 винтовые клеммы
- 2-проводная шина OUT:	6 винтовых клемм
Температура окружающего воздуха:	от -25 °C до +70 °C
Габариты	
- Видеораспределитель:	Ш 36 x В 52 Г 27 мм

### Указания

- Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомультимплексорами.

- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

---

#### **Комплект поставки**

- Адаптер типа REG прилагается.

---