© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Квартирная станция накладного монтажа

GIRA Техпаспорт

Спецификация	Арт. №	Упаковочная едини	іца Сист	ема цен ЕАМ
Кремовый глянцевый	1250 01	1	18	4010337010470
Белый глянцевый	1250 03	1	18	4010337010487
Белый матовый	1250 27	1	18	4010337010500
Антрацитовый	1250 28	1	18	4010337010517
Цвет «алюминий»	1250 26	1	18	4010337010494
Черный матовый	1250 005	1	18	4010337038641
Серый матовый	1250 015	1	18	4010337082934
Нержавеющая сталь	1250 600	1	18	4010337020950

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Характеристики

- Квартирная станция накладного монтажа полностью в сборе. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
- Благодаря интеграции вариантов дизайна из различных серий выключателей можно добиться единого внешнего вида домофонных систем и электроустановочных изделий.
- Монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.

GIRA Техпаспорт

- Простой монтаж благодаря вставным винтовым клеммам на монтажной пластине. Подсоединение к квартирной станции происходит при надевании квартирной станции на монтажную плату.
- Простой демонтаж квартирной станции в случае ремонтных работ.
- Крепежные отверстия для монтажа.
- Передача сигнала и питание квартирной станции по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций (при питании по 2-проводной шине).
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
- Выбор из пяти различных мелодий вызова, которые могут быть индивидуально назначены отдельным кнопкам вызова.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Функция принудительного переключения в случае громкого фонового шума во время голосовой связи.
- Блокировка прослушивания.
- Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.

С помощью кнопок управления квартирной станции накладного монтажа в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа можно управлять следующими функциями:

- Переключение света и других функций.
- Активация открывателя двери.
- Настройка мелодии вызова.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Прием вызова.
- Активация функции принудительного переключения.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 B \pm 2 B (по 2-проводной шине)

Температура окружающего воздуха: от 0°C до +50°C

Разъемы

- 2-проводная шина:- Кнопочный выключатель вызова на2 винтовые клеммы2 винтовые клеммы

этаже:

Габариты
- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- F100: B 70 x H 142 x T 20 mm

Указания

- Возможен монтаж без установочной рамки.
- При монтаже в сочетании с System 55 или Gira F100 требуется 2-местная установочная рамка без перегородки.
- При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка
- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 70 абонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа).