

**Дверная станция, 1-клавишн.
TX_44**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	1260 66	1	18	4010337260660
Антрацитовый	1260 67	1	18	4010337260677
Цвет «алюминий»	1260 65	1	18	4010337260653

Характеристики

- Установка в обычные приборные коробки скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, клавишами вызова, информационным модулем, цветной камерой, Keyless In.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электретный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией на кнопочном выключателе вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.beschriftung.gira.de или с помощью ПО для нанесения надписей.
- Двоичный вход для подключения беспотенциальной клавиши (замыкающий контакт) в качестве кнопочного выключателя вызова.
- Кнопочный выключатель вызова, 1-клавишн.

Технические характеристики

Источник питания: По 2-проводной шине

Разъемы для шинного соединителя

- 2-проводная шина:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы
- Двоичный вход:	2 винтовые клеммы
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов

Разъемы для вставки переговорного устройства

- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
--------------------------	--------------------

Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

Степень защиты: IP44

Глубина установки: 30 мм

Габариты

- Табличка с фамилией:	Ш 62 x В 62 мм
------------------------	----------------