GIRA Техпаспорт

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Источник питания DC 24 В 300 мА

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	а цен EAN
REG	1296 00	1	18	4010337296003

Характеристики

- Источник питания DC 24 В для внешнего питания сервера Gira One.

Технические характеристики

Номинальное напряжение

- Первичная сторона: AC 230 B, 50/60 Гц

Номинальное напряжение втор.

- Вторичная сторона: DC 24 B

Номинальный ток, вторичная сторона: 0,3 А

Предохранитель: Слаботочный предохранитель 250 В, Т 125 мА

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +40°C

Степень защиты: IP 20

Габариты

Модульные единицы (МЕ):