

Потенциометр DALI Tunable White

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2020 00	1	02	4010337023463

Характеристики

- Переключение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 (тип цвета: цветовая температура) для Tunable White согласно IEC62386-209
- Для создания напряжения DALI требуется источник питания DALI или потенциометр DALI со встроенным блоком питания, которые соответствуют спецификации DALI (DIN IEC 60926).
- Возможно параллельное управление с нескольких управляющих устройств. Связь осуществляется с помощью широкополосного сигнала.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры и исходной яркости или яркости при включении.

Технические характеристики

Потребляемый ток:	Макс. 2 мА
Настройка цветовой температуры:	от 2 000 до 10 000 К
Соединение однопроводное:	макс. 4 мм ²
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Указания

- При выборе источника питания DALI всегда необходимо учитывать количество потребителей DALI и потенциометров DALI (действует всегда как 1 потребитель).