

Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа с встроенным блоком питания

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2027 00	1	02	4010337129608

Характеристики

- Настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
- Поворотное управляющее устройство (устройство ввода) для вышестоящего управления DALI-2.

Характеристики продукта без программирования

- Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания для макс. 26 потребителей DALI.
- Параллельное включение до 4 вставок поворотного диммера DALI скрытого монтажа со встроенным блоком питания и возможностью снабжения макс. 104 потребителей DALI.
- Поддержка нескольких ведущих устройств.
- Светодиод для локализации устройства.
- Блок питания DALI защищен от короткого замыкания.
- Сохранение базовой яркости и яркости включения.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры.

Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2

- Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
- Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
- Можно использовать для управления группой DALI-2.
- Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2 Вт
Номинальное напряжение DALI:	DC 16 В (станд.)
Гарантированный ток шины:	52 мА
Допустимый ток шины:	макс. 250 мА

Ток короткого замыкания:	макс. 61 мА
Количество потребителей DALI:	макс. 26
Количество вставок поворотного диммера скрытого монтажа DALI с возможностью параллельного включения и встроенным блоком питания:	макс. 4
Настройка цветовой температуры:	от 2 000 до 10 000 К
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C
