

IP-маршрутизатор для KNX

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG	2167 00	1	26	4010337084440

Характеристики

- Соединение линий KNX при помощи сетей передачи данных с использованием межсетевого протокола (IP).
- Подключение к системе KNX вместе с Gira HomeServer или Gira FacilityServer.
- Фильтрация и передача телеграмм.
- Применение в качестве линейного или зонного соединителя.
- Использование в качестве таймера KNX.
- Запись телеграмм KNX на карту microSD.
- KNX Data Secure и KNX IP Secure для безопасной и защищенной от несанкционированного доступа передачи данных по шине KNX.
- Одновременно возможно до четырех туннельных соединений.
- Надежная связь с автоматической корректировкой потерь телеграмм в БЛВС (Reliable Communication).

Технические характеристики

Среда KNX:	KNXnet/IP и TP1-256
Номинальное напряжение:	DC 24 - 30 В
IP-связь:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые протоколы:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
Карта microSD:	До 32 Гб
Разъемы	
- IP:	Разъем RJ45
- KNX:	Соединительная и ответвительная клемма
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +45 °С

Указания

- Питание от внешнего источника постоянного тока 24 В или через незамкнутый выход источников питания Gira для KNX.
 - Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.
-

Комплект поставки

- Карта microSDне входит в комплект поставки.
-

Габариты

Модульные единицы (ME): 2
