

Регулятор яркости Mini для KNX

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2210 00	1	06	4010337014706

Характеристики

- Регулятор яркости монтируется непосредственно над освещаемым местом, например, над рабочим местом, на потолке.
- Он анализирует условия освещенности находящейся под ним поверхности.
- Регулирование яркости может активироваться или деактивироваться с помощью датчика движения или датчика присутствия или кнопкой.
- Очень плоская конструкция.
- Монтаж зажимом на подвешенных потолках.
- Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку согласно DIN 49073 при помощи опциональных принадлежностей.
- Накладной монтаж в приборную коробку накладного монтажа (опциональные принадлежности).
- Степень защиты IP44 обеспечивает монтаж снаружи здания и во влажных помещениях.
- Дизайнерское кольцо с возможностью покрытия краской обеспечивает цветовое согласование со стеной или с потолком.
- После удаления дизайнерского кольца имеется удобный доступ к кнопке программирования на устройстве спереди.

Датчик яркости с контролем предельных значений

- Возможность параметризации до трех предельных значений.
- Возможность конфигурации функций переключения, передатчика значений диммирования, дополнительного устройства световой сцены и гистерезиса.
- Предельное значение может изменяться с помощью коммуникационного объекта или путем обучения.
- При подключении к системе освещения в зависимости от дневного света осуществляется диммирование (постоянное регулирование света) или переключение (2-точечное регулирование).
- С функцией блокировки.

Технические характеристики

Среда KNX:	TP256
Датчик яркости	
- Диапазон измерения:	от 10 до 2000 лк
- Зона обзора:	Ø прим. 5 м
Класс защиты:	III
Степень защиты:	IP44
Разъем KNX:	Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки: 34 мм
Температура окружающего воздуха: от -25°C до +55°C

Комплект поставки

- Малое дизайнерское кольцо входит в комплект поставки.
 - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
-

Габариты мм

Вырез в потолке:	Ø 44	В -
Габариты (с малым дизайнерским кольцом):	Ø 53,5	В 38
