© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Радио скрытого монтажа ІР

**GIRA** Техпаспорт

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен Е		N
Белый глянцевый	2320 112	1	03	401033712177	'0

## Характеристики

- Интернет-радиоприемник для скрытого монтажа.
- Радиоприемник можно использовать для воспроизведения интернет-радиостанций через беспроводную ЛВС.
- Кроме того, радиоприемник можно использовать для управления колонками Sonos.
- Также можно импортировать музыкальные файлы через Bluetooth® с мобильного устройства.
- Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
- Подключение к беспроводной ЛВС осуществляется очень просто с помощью функции WPS.
- Кроме того, радиоприемник можно удобно ввести в эксплуатацию с мобильного устройства через мобильное приложение Gira System 3000. Все остальные настройки радиоприемника также можно выполнить с помощью приложения. Можно сохранить до 20 избранных станций, первые три станции вызываются непосредственно с помощью кнопок избранного на радиоприемнике.
- Приложение предоставляет доступ к дополнительным функциям: выбор режимов работы «интернет-радио» или «управление Sonos», индивидуальное расположение элементом на дисплее, настройка звука, прогноз погоды и функция будильника.
- С помощью входа дополнительных устройств 230 В радио можно включать, например, с помощью выключателя света или датчика движения вместе с освещением помещения.
- Радиоприемник компактно размещен во вставке скрытого монтажа, так что его можно установить в отдельную приборную коробку.
- Динамик можно установить в приборную коробку вместе с радиоприемником или отдельно. К одному встраиваемому
  радиоприемнику можно подключить два динамика. Радиоприемник может работать в монофоническом и стереофоническом
  режимах.
- В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения. Его также можно использовать в качестве будильника.

## Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230 В АС, 50 Гц

Импеданс динамика: 4–16 Ом

Соединительные клеммы

- Сеть: 1,5 мм² до 2,5 мм² - Динамик: 0,5 мм² до 1,5 мм²

Глубина установки: 32 мм

Звуковые характеристики: 1,5 Bt (8 Ом)3 Bt (4 Ом)

Радиочастота: от 2,402 до 2,480 ГГц

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

## **GIRA** Техпаспорт

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Мощность передачи: макс. 2,5 мВт

Дальность действия передатчика: 10 м (стандартная)

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C

## Указания

- В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.