

**Вставка USB-розетки, двойн.**  
**Тип А / тип С**

| Спецификация | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый        | 2349 00 | 1/5                 | 02          | 4010337104681 |
| Черный       | 2369 00 | 1/5                 | 02          | 4010337075905 |

#### Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
- Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

#### Технические характеристики

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Зарядный ток:                    | макс. 3 А                |
| Номинальное напряжение           |                          |
| - Первичная сторона:             | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| - Вторичная сторона:             | 5 В (± 5%)               |
| Ожидание:                        | ≤ 0,15 Вт                |
| Глубина установки:               | 32 мм                    |
| Температура окружающего воздуха: | от +10 °С до +40 °С      |
| КПД:                             | ≥ 75%                    |
| Отвечает требованиям:            | DIN EN 60950-1/A2        |

#### Комплект поставки

- Кабели USB не входят в комплект поставки.