

## Светодиодный светильник для ориентации 230 В~ белый

| Спецификация | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый        | 2361 00 | 1                   | 02          | 4010337084907 |
| Теплый белый | 2364 00 | 1                   | 02          | 4010337121749 |

### Характеристики

- Светодиодный светильник для ориентации для частного и промышленного применения.
- Светильник для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
- Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
- В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
- Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

### Технические характеристики

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение:          | АС 230 В, 50 Гц   |
| Потребляемая мощность:           | 1,7 Вт/8,5 ВА     |
| Диапазон яркости:                | 3–100%            |
| Количество светодиодов:          | 4                 |
| Цветовая температура<br>- белый: | прим. 5000 К      |
| Глубина установки:               | 30 мм             |
| Температура окружающего воздуха: | от 0 °С до +40 °С |

## Указания

- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).

---