

Вставка USB-розетка PD, одинарн.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	2362 00	1	02	4010337125259
Черный	2363 00	1	02	4010337125242

Характеристики

- Вставка розетка с разъемом USB тип C и технологией Power Delivery позволяет быстро заряжать устройства, также оснащенные Power Delivery.
- Напряжение заряда, предлагаемое розеткой, зависит от подключаемого устройства. Доступно 5, 9, 15 или 20 вольт с максимальным током 3,25 ампер. Мощность заряда на выходе составляет до 65 ватт (20 В x 3,25 А).
- Технология Power Delivery работает по принципу подбора характеристик зарядки.
- Зарядная станция для аккумуляторов мобильных устройств с разъемом USB-C.
- 1 гнездо USB тип C.
- Защита от короткого замыкания и повышенного напряжения.
- Подключение согласно спецификации USB Power Delivery Revision 3.2.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 220–240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение:	DC 5–20 В
Выходной ток:	макс. 3,25 А
Мощность заряда:	15–65 Вт
Ожидание:	< 0,09 Вт
Класс защиты:	II
Поперечное сечение соединительных проводов:	макс. 2,5 мм ²
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от 0 °C до +35 °C

