

Вставка регулятора частоты вращения System 3000

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2460 00	1/5	02	4010337108467

Характеристики

- Регулятор частоты вращения для однофазных двигателей, таких как асинхронные или двигатели с экранированными полюсами.
- Устройство работает по принципу фазовой отсечки по переднему фронту.
- Включение плавным пуском до максимальной скорости.
- Минимальная скорость может сохраняться постоянно.
- Возможность подключения дополнительных устройств.
- Электронная защита от короткого замыкания.
- Электронная защита от повышенной температуры.
- Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	≤ 0,5 Вт
Ток переключения при +25 °С:	от 60 мА до 1,8 А
Макс. ток двигателя (I _{макс}):	1,8 А
Дополнительные устройства	
- Механические кнопки без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:	неограниченно
- Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод.:	макс. 10
Монтаж:	в приборную коробку согласно DIN 49073
Глубина установки:	24 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +45 °С

Указания

- Если температура окружающей среды выше +25 °С, уменьшите подключенную нагрузку.
