

Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для приборной коробки скрытого монтажа, 1-местн.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	2731 01	1	01	4010337881100
Белый глянцевый	2731 03	1	01	4010337881117
Белый матовый	2731 27	1	01	4010337881124
Антрацитовый	2731 28	1	11	4010337000778
Цвет «алюминий»	2731 26	1	11	4010337000761
Черный матовый	2731 005	1	11	4010337037538
Серый матовый	2731 015	1	11	4010337085256

Технические характеристики

Глубина установки:	25 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха	
- повышенная защита от прикосновения:	от 0 °C до +45 °C

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА:

17,5 mm

Указания

- Подходит для любой стандартной приборной коробки.
 - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
-