

**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) 20 AX 250 В~с клавишей и контрольной лампочкой
Выключатель, 2-пол.**

| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| Кремовый глянцевый | 2834 01 | 10 | 29 | 4010337078814 |
| Белый глянцевый | 2834 03 | 10 | 29 | 4010337078821 |
| Антрацитовый | 2834 28 | 10 | 29 | 4010337078845 |
| Цвет «алюминий» | 2834 26 | 10 | 29 | 4010337078838 |
| Черный матовый | 2834 005 | 10 | 29 | 4010337038573 |
| Серый матовый | 2834 015 | 10 | 29 | 4010337087137 |
| Нержавеющая сталь | 2834 600 | 10 | 29 | 4010337022305 |

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Глубина установки: | 24 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - для проводов с сечением до: | 2 x 4 мм ² или 1 x 6 мм ² |

Указания

- Только для винтового крепления.
 - BS EN 60669-1.
-