

**Клавишный выключатель британский стандарт (BS EN 60669-1) 20 AX 250 В~с клавишей и контрольной лампочкой
Выключатель, 2-пол.**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	2834 01	10	29	4010337078814
Белый глянцевый	2834 03	10	29	4010337078821
Антрацитовый	2834 28	10	29	4010337078845
Цвет «алюминий»	2834 26	10	29	4010337078838
Черный матовый	2834 005	10	29	4010337038573
Серый матовый	2834 015	10	29	4010337087137
Нержавеющая сталь	2834 600	10	29	4010337022305

Характеристики

- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки:	24 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением до:	2 x 4 мм ² или 1 x 6 мм ²

Указания

- Только для винтового крепления.
 - BS EN 60669-1.
-