

**Клавишно-кнопочный выключатель, 10 А 250 В~ с 3 клавишами  
Замыкающий контакт 1-пол.**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	2844 01	10	29	4010337082033
Белый глянцевый	2844 03	10	29	4010337082040
Антрацитовый	2844 28	10	29	4010337082064
Цвет «алюминий»	2844 26	10	29	4010337082057
Черный матовый	2844 005	10	29	4010337037903
Серый матовый	2844 015	10	29	4010337087182
Нержавеющая сталь (лакированная)	2844 600	10	29	4010337021957

**Характеристики**

- С винтовыми клеммами.

## Технические характеристики

Глубина установки: 25 мм

Поперечное сечение соединительных  
проводов

- для проводов с сечением до: 2,5 мм<sup>2</sup>

---

## Указания

- Только для винтового крепления.

---