

Клавишный выключатель 10 AX 250 V~ с клавишей двойн. для отображения статуса гостиничного номера

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	3104 01	1	01	4010337042495
Белый глянцевый	3104 03	1	01	4010337042501
Белый матовый	3104 27	1	01	4010337042525
Антрацитовый	3104 28	1	11	4010337042532
Цвет «алюминий»	3104 26	1	11	4010337042518
Черный матовый	3104 005	1	11	4010337069812

Характеристики

- Выключатель для отображения статуса гостиничного номера "Do not disturb" и "Make up room".
- С блокировкой двухстороннего включения.
- Электронная и механическая блокировка.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.

- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт
