catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 B~ универсальный выключатель / проходной выключатель

GIRA Техпаспорт

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
с распорочными захватами	3106 00	10/100	21	4010337038931
без распорочных захватов	3816 00	10	21	4010337038948

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта РZ1 / шлица / РН.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3106 00: 32 мм - 3816 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных

- для жестких и гибких проводов до: 2.5 mm²

Номинальная мощность

100 B_T - LEDi/ CFLi:

GIRA Техпаспорт

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

ν	ľиa	22	ш	u	a

- Возможно также подключение с подсветкой.