

Клавишный выключатель 10 AX 250 В~ с монтажной пластиной
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	3106 13	10	14	4010337112396

Характеристики

- Пластмасса: ударопрочный неломящийся термопласт без галогенов

Технические характеристики

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Комплект поставки

- Все устройства поставляются в комплекте с монтажной пластиной, кабельным и канальным вводом.