

## Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~ перекрестный выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3107 00	10/100	01	4010337039174
без распорочных захватов	3817 00	10	01	4010337039181

### Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

### Технические характеристики

#### Глубина установки

- 3107 00: 32 мм
- 3817 00: 23 мм

#### Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

#### Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

---