

**Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~
с оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В~
выключатель, 2-пол.**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорчными захватами	3112 00	10	01	4010337038696
без распорчных захватов	3822 00	1	01	4010337038702

Характеристики

- Плавающая переключаящая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3112 00: 32 мм
- 3822 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт

Указания

- При повороте светодиодной вставки на 180° возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.
