

Вставка контрольного выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~ с оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В~, выключатель, 2-пол.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3122 00	1	01	4010337038726
без распорочных захватов	3842 00	1	01	4010337064381

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки	
- 3122 00:	32 мм
- 3842 00:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- При повороте светодиодной вставки на 180° возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.
