

Вставка выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~, двухканальный выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3125 00	10	01	4010337038894
без распорочных захватов	3835 00	1	01	4010337038924

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термoplasta.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3125 00: 32 мм
- 3835 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт