© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка контрольного выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В∼ с оранжевым светодиодным элементом подсветки 230 В∼ двухканальный выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
с распорочными захватами	3135 00	1	01	4010337038917
без распорочных захватов	3845 00	1	01	4010337064398

Характеристики

- В отличие от клавишных выключателей у выключателей с самовозвратом клавиши всегда возвращаются в исходное положение
- Это позволяет сохранить единое положение клавиш, поэтому все электроустановочные изделия выглядят аккуратно и эстетично,
- что особенно важно при комбинировании устройств, например, при установке нескольких выключателей в одной рамке в этом случае они выглядят визуально значительно привлекательнее.
- Также используется с одинарной клавишей.

GIRA Техпаспорт

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта РZ1 / шлица / РН.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3135 00: 32 MM - 3845 00: 23 MM

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 BT

catalogue.gira.com

GIRA Техпаспорт

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Ком	плект	поста	ВКИ

- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.