

Вставка контрольного выключателя с самовозвратом 10 AX 250 В~, универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3136 00	10	01	4010337039044

Характеристики

- В отличие от клавишных выключателей у выключателей с самовозвратом клавиши всегда возвращаются в исходное положение после нажатия.
- Это позволяет сохранить единое положение клавиш, поэтому все электроустановочные изделия выглядят аккуратно и эстетично, что особенно важно при комбинировании устройств, например, при установке нескольких выключателей в одной рамке — в этом случае они выглядят визуально значительно привлекательнее.
- В отличие от клавишных выключателей у выключателей с самовозвратом клавиши всегда возвращаются в исходное положение после нажатия.
- Это позволяет сохранить единое положение клавиш, поэтому все электроустановочные изделия выглядят аккуратно и эстетично, что особенно важно при комбинировании устройств, например, при установке нескольких выключателей в одной рамке — в этом случае они выглядят визуально значительно привлекательнее.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Комплект поставки

- Оранжевый светодиодный элемент подсветки 230 В перем. тока 0,5 мА входит в комплект поставки.
