

**Вставка клавишного и клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ проходной выключатель/проходной кнопочный выключатель**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3139 00	10	01	4010337039136
без распорочных захватов	3869 00	1	01	4010337064565

**Характеристики**

- Клавишный и кнопочный выключатель, у которого левая клавиша выполнена в виде выключателя, а правая клавиша – в виде кнопочного выключателя.
- Для переключения и управления цветом светодиодного светильника для ориентации.
- Для ручного управления датчиками движения.
- Для активации дополнительных устройств диммера.
- Для активации подключенного освещения.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штифт/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

**Технические характеристики**

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт