

Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 4-клавишн., 10 A 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3147 00	10	01	4010337038832
без распорочных захватов	3867 00	10	01	4010337064855

Характеристики

- С одинарной клавишей также можно использовать в качестве замыкающего контакта, 2-пол.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Для глубоких приборных коробок.