catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 4-клавишн., 10 А 250 В∼ замыкающий контакт 1-пол.

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
с распорочными захватами	3147 00	10	01	4010337038832
без распорочных захватов	3867 00	1	01	4010337064855

Характеристики

- С одинарной клавишей также можно использовать в качестве замыкающего контакта, 2-пол.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта РZ1 / шлица / РН.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.

GIRA Техпаспорт

- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки: 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 mm²

Указания

- Для глубоких приборных коробок.