© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Вставка клавишно-кнопочного выключателя, 10 A 250 B~ замыкающий контакт 1-пол. с клемма нейтрального провода

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорочными захватами	3150 00	10/100	01	4010337038788
без распорочных захватов	3870 00	10/100	01	4010337064596

Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термопласта.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Глубина установки	
- 3150 00:	32 мм
- 3870 00:	23 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм²

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.