

**Вставка клавишно-кнопочного выключателя 10 А 250 В~ замыкающий контакт 1-пол.**

| Спецификация             | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| с распорочными захватами | 3151 00 | 10/100              | 21          | 4010337038764 |
| без распорочных захватов | 3871 00 | 10                  | 01          | 4010337064626 |

## Характеристики

- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/шлиц/PH.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термoplasta.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

## Технические характеристики

Глубина установки

- 3151 00: 32 мм
- 3871 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм<sup>2</sup>

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.