

Вставка клавишного выключателя жалюзи 10 A 250 В~

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
с распорчными захватами	3159 00	10/100	01	4010337039211
без распорчных захватов	3879 00	10	01	4010337064428

Характеристики

- С блокировкой двухстороннего включения.
- Электронная и механическая блокировка.
- Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
- Возможна проверка напряжения спереди.
- Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
- Можно использовать жесткие и гибкие провода.
- Легкодоступные рычаги расцепления.
- Прочное основание из термoplasta.
- По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
- Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.
- Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорчный захват).
- Более простое крепление захватами благодаря прочному винтовому приводу PZ1/штиц/PH.

Технические характеристики

Глубина установки

- 3159 00: 32 мм
- 3879 00: 23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.
